

**Garant****Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui su spiraliniu grioveliu HSS, TiAlN, Pjovimo briaunos Ø DC: 3-14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118040 3-14
GTIN	4067263124603
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

**Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės.** Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

**TiAlN danga sausajam apdirbimui,** optimalus įrankio patvarumas ir maksimalus pjovimo greitis. **Sraigtiniai grioveliai** patikimam drožlės pašalinimui.

**Paskirtis:**

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, spalvotieji metalai: 0,1–5 mm, plastikas iki 10 mm.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	58 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopinis gražtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		