

**Garant****Tikslaus kūginio grąžto lakštiniam plienui rinkinys su spiraliniu grioveliu HSS, TiAlN, Pjovimo briaunos Ø DC: 3-30,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

**Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės.** Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Rinkinys iš 3 kūginių grąžtų lakštiniam plienui ir 1 gręžimo pastos tūbelė Nr. 118160 dėžutėje.

**Paskirtis:**

Gręžimas be užvartų ir žymių.

Lakštinis plienas 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, spalvotieji metalai: 0,1 – 5mm, plastikas iki 10 mm.

**Turinys:**

po 1 kūginį grąžtą lakštiniam plienui: Nr. 118040 dyd. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Gręžimo pasta: Nr. 118160

**Techninis aprašymas**

Danga	TiAlN
Spalvinis žymėjimas	be
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

