

Garant**Pakopinis grąžtas HSS, TiAlN, Pjovimo briaunų Ø: 6-30mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 118324 6-30 |
| GTIN | 4067263124641 |
| Produktų klasė | 11C |

Aprašymas**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis. Pakopinis grąžtas su spirale optimaliam drožlių pašalinimui, ir aukštos kokybės danga, užtikrinančia didelį atsparumą dilimui.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bendras ilgis | 100 mm |
| Laiptų aukštis | 4 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 6 - 30 mm |
| grąžto žingsnis kas | 2 mm |
| Koto Ø | 10 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
| Spalvinis žymėjimas | be |

Produkto rūšis

Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |