

**Keičiama tekimo plokštelė DNGA 150604, CBN (0°)****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255630 ME
GTIN	4960664507276
Produktų klasė	25H

**Aprašymas****Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis.

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	ME
Rūšis	KBN25M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	CBN

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN25M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
sausasis	tinka		