

Garant**Pakopinis grąžtas HSS, TiAlN, Pjovimo briaunų Ø: 9-36mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118324 9-36
GTIN	4067263124658
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovylyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis. Pakopinis grąžtas su spirale optimaliam drožlių pašalinimui, ir aukštos kokybės danga, užtikrinančia didelį atsparumą dilimui.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	9 - 36 mm
grąžto žingsnis kas	3 mm
Laiptų aukštis	4 mm
Bendras ilgis	85 mm
Koto Ø	12 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		