

**Garant****Pakopinis grąžtas HSS, TiAlN, Pjovimo briaunų Ø: 30-40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118324 30-40
GTIN	4067263124665
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis. Pakopinis grąžtas su spirale optimaliam drožlių pašalinimui, ir aukštos kokybės danga, užtikrinančia didelį atsparumą dilimui.

**Paskirtis:**

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

**Techninis aprašymas**

grąžto žingsnis kas	1 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	30 - 40 mm
Laiptų aukštis	5 mm
Bendras ilgis	98 mm
Koto Ø	13 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		