

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	21 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 2525M10
Koto dydis	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 11
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1003
Plokštelės dydis	10 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 11	269005 11
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500