

## GARANT Master Steel našūs kietlydinio grąžtai Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 7,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122762 7,2
GTIN	4067263124030
Produktų klasė	11E

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas**, kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma, skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Užspaudimo griovelio ilgis c	53 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 6537
Bendras ilgis L	91 mm
Nominalusis Ø $D_c$	7,2 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	42,2 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,24 mm/aps,
Serija	Master Steel
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	155 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	145 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	45 m/min	M
Ketus	tinka	130 m/min	K
GGG	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		