



DCMT 11T304 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX130



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260505 HBX130
GTIN	4045197670069
Produktų klasė	22D

Aprašas

DCMT 11T304 Pakuotėje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma f : 0,06 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MM
Pastūma f	0,06 - 0,36 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 3,75 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	eco tekinimo peilio plokšteliu laikiklis
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.