

Power Station, Galia: 1500W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	957650 1500
GTIN	4260302417289
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Mobilus maitinimo šaltinis mobiliems darbataliams, UNI Lines ir kt. Universalios jungtys galiniams įrenginiams, pvz., nešiojamiesiems kompiuteriams, monitoriams, išmaniesiems telefonams, smulkiems prietaisams. Automobilį galima užkurti, kai akumuliatoriaus talpa viršija 60% ir naudojamas atitinkamas laidas (neįtrauktas į standartinę tiekimo sudėtį). Įkrovimo galimybė per 230 V maitinimo lizdą ir DC / saulės įkrovimo jungtį arba per 12 V maitinimo lizdą. **LiFePO4** (ličio geležies fosfatas)-**ličio baterija**, kurios nuolatinė galia yra 1500 W, o maksimali galia 3000 W. Su integruotu saulės įkrovimo valdikliu, kad būtų galima įkrauti saulės energija iki 200 WP 10 A. Daugiau nei 4000 įkrovimo ciklų kai 80% DoD.

Baterijos talpa: 1497 Wh

Kintamosios srovės išvadas: 2 x 230 V, 50 Hz, sinusinė banga.

Nuolatinės srovės išvada: 4 x USB prievadas, 1 x USB C prievadas, 2 x DC išėjimas, 1 x maitinimo lizdas (12 V).

Talpa (AH): 58,5 Ah (25,6 V)

Jungtys: EC5 (skirta JumpStarter laidui)

Tinka:

GridLine mobilus elektra reguliuojamas darbatalis, UNILine Wall ir Tower, kompiuterio stalas, INFO Point.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio geležies fosfatas
-----------------------	-------------------------

Didžiausia galia (2 sekundės)	3000 W
Nuolatinė galia	1500 W
Baterijos veikimo laikas	1497 Wh
Ilgis	480 mm
Įtampa	230 V
Plotis	190 mm
Aukštis	240 mm
Svoris	20 kg
Talpa	58,5 Ah
Produkto rūšis	Akumuliatorius