

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260706 20/12  |
| GTIN             | 4045197653307 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>        | 27 mm                         |
| Atraminė plokštelė                   | 269005 9                      |
| Varžtas atraminei plokštei           | 269013 5                      |
| Koto dydis                           | 20 mm                         |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys  | 269028 20                     |
| Laikiklio ISO kodas                  | SSSCR/L 2020K12               |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | SC.. 1204..                   |
| Plokštelės dydis                     | 12 mm                         |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub> | 25 mm                         |
| Bendras ilgis L                      | 125 mm                        |
| Norma                                | DIN ISO 5610                  |
| Paskirtis                            | dešininis                     |
| Vidinis aušinimas                    | ne                            |
| Reguliuojamas kampas κ               | 45 laipsniai                  |
| Paskirtis                            | Apdaila                       |
| Paskirtis                            | Išilginis tekinimas, išorinis |

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5

269013 5

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 9

269005 9

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500