



Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis su Bluetooth®, Matavimo ribos: 8-10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,004 mm
-------------------	----------

Standartinis matavimo gylis	58 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo gylis su ilgintuvu	121 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	1
Matmuo a	1,9 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	8 - 10 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth® sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/428761-8-10>