



Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis su Bluetooth, Matavimo ribos: 10-12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 12,5 mm
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo gylis su ilgintuvu	134 mm
Standartinis matavimo gylis	58 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Leistina paklaida	0,004 mm
Matmuo a	1,9 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498951 USB2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 2/76	428510 2/76
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12