



Skaitmeninis XTL sparčiųjų vidmačių rinkinys su Bluetooth, Matavimo ribos: 6-10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428771 6-10
GTIN	2050002078130
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai spartvidmačiai Nr. 428760 ir kalibriniai žiedai su UKAS patikros protokolu.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	8 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	0,004 mm

Matavimo galvučių kiekis	2
Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 10 mm
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498951 USB2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 1/63	428510 1/63
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7