



## Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis su Bluetooth, Matavimo ribos: 50-65mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

### Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
------------------------	---------------

Leistina paklaida	0,005 mm
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Matmuo a	0,5 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 65 mm
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

### Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

### Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 61 mm	484030 61
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 63 mm	484030 63
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 52 mm	484030 52
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 62 mm	484030 62
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 56 mm	484030 56
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 54 mm	484030 54
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 53 mm	484030 53
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 64 mm	484030 64
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 51 mm	484030 51
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 57 mm	484030 57
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 59 mm	484030 59
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 58 mm	484030 58