



Skaitmeninis XTL sparčiųjų vidmačių rinkinys su Bluetooth, Matavimo ribos: 20-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428771 20-50
GTIN	2050002078116
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai spartvidmačiai Nr. 428760 ir kalibriniai žiedai su UKAS patikros protokolu.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,001 mm
Kalibrinio žiedo Ø	20 / 35 mm
Maitinimas	Baterijos

Duomenų lapai

Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Matavimo galvucių kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm	020550 20-50
----------------------------------------------------------------------	--------------

Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498975