

**Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis su Bluetooth, Matavimo ribos: 35-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Produktų klasė	46B

**Aprašymas****Modelis:**

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliai kiaurymių matavimui.

**Funkcija:**

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

**Tiekimo sudėtis:**

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

**Techninis aprašymas**

Leistina paklaida	0,004 mm
-------------------	----------

Maitinimas	Baterijos
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 50 mm
Matmuo a	0,5 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

### Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

### Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 39 mm	484030 39
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 47 mm	484030 47
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 37 mm	484030 37
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 43 mm	484030 43
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 48 mm	484030 48
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 49 mm	484030 49
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 41 mm	484030 41