

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-571, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094452 10
GTIN	10076490630741
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-571. **Itin lengva konstrukcija apsaugos nuo įpjovimo D klasėje.** Dar patvaresnis dėl pastorintos nykščio zonos. Tinka darbui su jutikliu ekranu. Tinka **ESD darbo vietoms.**

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatiinių iškrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo saugančios pirštinės
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
elektrostatinė savybė	EGB/ESD

EN 388	4X43D
Pagrindo medžiaga	INTERCEPT™
Danga	Nitril
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilkos
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės