

**Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis su Bluetooth, Matavimo ribos: 65-80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Produktų klasė	46B

Aprašymas**Modelis:**

3 taškų spartusis vidmatis aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
-----------------	---

Matavimo ribos (diapazonas)	65 - 80 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Matmuo a	0,5 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 72 mm	484030 72
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 71 mm	484030 71
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 68 mm	484030 68
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 79 mm	484030 79
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 73 mm	484030 73
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 69 mm	484030 69
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 66 mm	484030 66
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 78 mm	484030 78
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 67 mm	484030 67
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 76 mm	484030 76
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 77 mm	484030 77
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 74 mm	484030 74