



Skaitmeninis XTL sparčiųjų vidmačių rinkinys su Bluetooth, Matavimo ribos: 50-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428771 50-100
GTIN	2050002078123
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai spartvidmačiai Nr. 428760 ir kalibriniai žiedai su UKAS patikros protokolu.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	65 / 80 mm
Matavimo galvučių kiekis	3
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm

Maitinimas	Baterijos
Leistina paklaida	0,005 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 90 mm

484030 90