

Garant**Sriegimo įrankių rinkinys su 3-jų dalių sriegiklių rinkiniais, Metriniam sriegiui: M3-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta metalinė dėžė su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių rinkinį iš 3-jų vnt. Nr. 130150: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 sriegpjovę Nr. 140300: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1 1/2; 3

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148701: dyd. 85, 110

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

Techninis aprašymas

Ilgis	602 mm
Plotis	480 mm

Aukštis	63 mm
metriniams sriegiams	M3 - M20
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Priedai

Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M10	130150 M10
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130150 M12
Rankinių sriegiklių rinkinys M M14	130150 M14
Rankinių sriegiklių rinkinys M M16	130150 M16
Rankinių sriegiklių rinkinys M M18	130150 M18
Rankinių sriegiklių rinkinys M M20	130150 M20
Rankinių sriegiklių rinkinys M M3	130150 M3
Rankinių sriegiklių rinkinys M M4	130150 M4
Rankinių sriegiklių rinkinys M M5	130150 M5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M6	130150 M6
Rankinių sriegiklių rinkinys M M8	130150 M8
Sriegpjovė6g M M10	140300 M10
Sriegpjovė6g M M12	140300 M12
Sriegpjovė6g M M14	140300 M14

Sriegpjovė 6g M M16	140300 M16
Sriegpjovė 6g M M18	140300 M18
Sriegpjovė 6g M M20	140300 M20
Sriegpjovė 6g M M3	140300 M3
Sriegpjovė 6g M M4	140300 M4
Sriegpjovė 6g M M5	140300 M5
Sriegpjovė 6g M M6	140300 M6
Sriegpjovė 6g M M8	140300 M8
Tuščia metalinė dėžė sriegimo įrankių rinkiniui Metriniam sriegiui M3-12	145605 M3-12
Tuščia metalinė dėžė sriegimo įrankių rinkiniui Metriniam sriegiui M3-20	145605 M3-20
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1	148410 1
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1.1/2	148410 1.1/2
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 3	148410 3
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 110 mm	148700 110
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 85 mm	148700 85
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X5 mm	149310 20X5
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 38X14 mm	149310 38X14
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 45X18 mm	149310 45X18
Sriegių šablonas Sriegiams M/W	477000 M/W