

**Pirštinių pora 6845 // SKIN FLEX 3D, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094533 7

GTIN

4059904206748

Produktų klasė

09H

Aprašymas**Modelis:**

SKIN FLEX 3D 6845. Patikima apsauga nuo įsipjovimo (F galios lygis), o 3D FIT formos užtikrina komfortą. Su sustriprintu tarpnykščiu. Tinka darbui su jutikliniu ekranu. Tinka ESD darbo vietoms.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatiinių išskrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių rūšis

Nuo įpjovimo saugančios pirštinės

Turinys

1

Pirštinių savybės

tinka liečiamajam ekranui

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	F
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo saugančios pirštinės