

HOLEX

Sriegimo įrankių rinkinys su 3-jų dalių sriegiklių rinkiniais, Metriniam sriegiui: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

Tvirta metalinė dėžė su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių rinkinį iš 3-jų vnt. Nr. 130250: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 sriegpjovę Nr. 140330: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralinį grąžtą Nr. 114031: dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1, 2

1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148701: dyd. 85

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

Techninis aprašymas

Plotis	221 mm
Aukštis	55 mm

metriniams sriegiams	M3 – 12
Ilgis	416 mm
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Priedai

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114030 10,2
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114030 8,5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130150 M12
Rankinių sriegiklių rinkinys M M10	130200 M10
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130200 M12
Rankinių sriegiklių rinkinys M M3	130200 M3
Rankinių sriegiklių rinkinys M M5	130200 M5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M6	130200 M6
Rankinių sriegiklių rinkinys M M8	130200 M8

Sriegpjovėg M M10	140330 M10
Sriegpjovėg M M12	140330 M12
Sriegpjovėg M M3	140330 M3
Sriegpjovėg M M4	140330 M4
Sriegpjovėg M M5	140330 M5
Sriegpjovėg M M6	140330 M6
Sriegpjovėg M M8	140330 M8
Tuščia metalinė dėžė sriegimo įrankių rinkiniui Metriniam sriegiui M3-12	145610 M3-12
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1	148410 1
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 85 mm	148700 85
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 20X5 mm	149310 20X5
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 38X14 mm	149310 38X14
Sriegių šablonas Sriegiams M/W	477000 M/W