

Monitoriaus laikiklis tvirtinimui ant stalo dideliems/sunkiems monitoriams, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	928296 1
GTIN	4067263137283
Produktų klasė	91P

Aprašymas

Modelis:

Erdvinė ekrano pasukama rankena, pagaminta iš aliuminio ir plastiko, su slėgine spyruokle, kad monitorius būtų patogus, ergonomiškas. Monitoriaus stovas reguliuojamo aukščio, galima pasukti, pakreipti ir palenkti. Ypač gerai tinka naudojant didelius ir sunkius ekranus pvz., išlenktus ekranus, kai monitoriaus svoris 6–15 kg. 19 - 40 colių dydžio monitoriams. Galima pasukti 360° kampu, o su reguliuojama atrama – 180° kampu. Reguliuojami lankstų fiksatoriai. Galimas vaizdo formato keitimas naudojant PIVOT funkciją. Aukščio reguliavimo diapazonas 300 mm (vidurys VESA nuo 150 mm iki 450 mm virš stalo paviršiaus). Palenkiamas: 70°.

Lengva prisukti monitorių naudojant viena ranka valdomą QuickRelease. Laidų nutiesimas naudojant integruotus kabelių laikiklius ir dangtelius. Lankstus tvirtinimas (naudojant stalo fiksatorių, laidų kiaurymes ir gręžimo varžtą), kai stalviršio storis 10 – 50 mm.

Paskirtis:

Monitoriaus montavimas pagal VESA standartą 75/100.

Tiekimo sudėtis:

Svirtis su VESA laikikliu, ribotuvu, varžtų rinkiniu.

Spalva:

Sidabro spalvos.

Techninis aprašymas

Sukiojamo laikiklio siekis	525 mm
pasukimo kampas	70 laipsniai
Leistinoji apkrova	6 - 15 kg
Pakreipimo ribos	360 laipsniai
Produkto rūšis	Monitoriaus/klaviatūros laikiklis