



Juodi / mėlyni pusbačiai STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD, S3, Batų dydis EU: 37



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092270 37
GTIN	4030839362617
Produktų klasė	09P

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai STEFANO iš ELTEN WELLMAXX produktų linijos.

- **Viršutinis sluoksnis iš tvirtos galvijų odos.**
- **Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.**
- **Uždaras, paminkštintas liežuvis.**
- **BOA® Fit užsegimo sistema.**
- **Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.**
- **Grublėti PU / PU padai SAFETY-GRIP.**
- **Įdedamas vidpadis ARTISAN ESD.**
- **PU dangtelis saugo viršutinį sluoksnį.**
- **Šviesą atspindinčios juostelės geresniam matomumui.**
- **ESD modelis.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Įdėklai sertifikuoti pagal DGV 191 dalį

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Savybė	Sukamas užraktas

Apsaugos klasė	S3
Nepraduriami	tekstilinis
Spalva	juoda/mėlyna
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Serija	STEFANO
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Batų dydis EU	37
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pado savybės	Infinergy padas
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai