



**Juodi / mėlyni pusbačiai STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD, S3, Batų dydis EU: 40**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	092270 40
GTIN	4030839362648
Produktų klasė	09P

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginiai batai STEFANO iš ELTEN WELLMAXX produktų linijos.

- **Viršutinis sluoksnis iš tvirtos galvijų odos.**
- **Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.**
- **Uždaras, paminkštintas liežuvis.**
- **BOA® Fit užsegimo sistema.**
- **Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.**
- **Grublėti PU / PU padai SAFETY-GRIP.**
- **Įdedamas vidpadis ARTISAN ESD.**
- **PU dangtelis saugo viršutinį sluoksnį.**
- **Šviesą atspindinčios juostelės geresniam matomumui.**
- **ESD modelis.**

#### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

### Techninis aprašymas

Savybė	Sukamas užraktas
Apsaugos klasė	S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Batų dydis EU	40
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Serija	STEFANO
Spalva	juoda/mėlyna
Nepraduriami	tekstilinis
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pado savybės	Infinergy padas
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai