

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	11 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Atraminė plokštelė	269005 12
Koto dydis	20 mm
Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	10 mm
Laikiklio ISO kodas	SSDCN 2020K09
Plokštelės dydis	9 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 12	269005 12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500