

Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 2525M12
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Atraminė plokštelė	269005 9
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5

269013 5

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Atraminė plokštelė Tipas 9

269005 9

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500