

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	18 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 1212F09
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Koto dydis	12 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500