

Garant**SCGT 09T302, Rūšis: HU7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nuolat
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Drožialaužis	AM
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kietlydinys	HU7310
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM

Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCGT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui