

Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 1616H09
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Atraminė plokštelė	269005 12
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Atraminė plokštelė Tipas 12

269005 12

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500