

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 2525M10
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	10 mm
Atraminė plokštelė	269005 11
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	17,5 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	20,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1003
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Atraminė plokštelė Tipas 11

269005 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500