

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/10mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260606 16/10  |
| GTIN             | 4045197655356 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys  | 269028 2                      |
| Laikiklio ISO kodas                  | SRGCR/L 1616H10               |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>        | 15,5 mm                       |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub> | 20 mm                         |
| Plokštelės dydis                     | 10 mm                         |
| Atraminė plokštelė                   | 269005 11                     |
| Koto dydis                           | 16 mm                         |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | RC.X 1003                     |
| Varžtas atraminei plokštei           | 269013 2                      |
| Bendras ilgis L                      | 100 mm                        |
| Norma                                | Gamykliniai standartai        |
| Paskirtis                            | dešininis                     |
| Vidinis aušinimas                    | ne                            |
| Reguliuojamas kampas κ               | 30 laipsniai                  |
| Paskirtis                            | Apdaila                       |
| Paskirtis                            | Išilginis tekinimas, išorinis |

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Atraminė plokštelė Tipas 11

269005 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500