

**LOCTITE****Klijai, Tipas: 3450**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083260 3450
GTIN	5010266007694
Produktų klasė	04L

## Aprašymas

### Modelis:

5 min. 2K epoksidiniai klijai (1:1) 25ml

2 komponentų epoksidiniai klijai sukietėja kambario temperatūroje. Ant metalinių paviršių klijai labai tvirti. Dėl tvirtumo klijai puikiai tinka grubiems ir sudėtingai sukimbantiems paviršiams iš metalų, keramikos, Duroplast medžiagų arba medienos.

Pavojingumo klasė: 9

Cheminė bazė: Epoksidinė derva

Temperatūros ribos: -55 °C

Kietumas tempiant pagal: 4 - 6 min

Atsparumas šlyčiai: 25 N/mm<sup>2</sup>

Spalva: pilkos

Užpildymo kiekis: 25 g

## Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	25 N/mm <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE EA 3450
Dinaminis klampumas	35000 mPas

UN numeris	UN3082
Užpildymo kiekis	25 g
Apdirbimo laikas	300 s
Kietis pagal šorą	68
Apdirbimo temperatūra	-2 - 22 °C
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Cheminė bazė	Epoksidinė derva
Temperatūros ribos	-55 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Pavojingumo klasė	9
tinka medžiagoms	Metalas
Spalva	pilkos
Forma	Pasta
Tankis	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Darbinis kietumas pagal	15 min
Kietumas tempiant pagal	4 - 6 min
maksimalūs tarpo matmenys	5 mm
Produkto rūšis	Dvikomponenčiai klėjai