

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Atraminė plokštelė	269005 12
Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 2020K09
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 12

269005 12

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500