

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1204
Atraminė plokštelė	269005 10
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Funkcinis plotis L <sub>4</sub> neutralaus laikiklio darbinis plotis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 2020K12
Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	20,3 mm
Koto dydis	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 10

269005 10

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500