

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1003
Atraminė plokštelė	269005 11
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	17 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 2020K10
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Atraminė plokštelė Tipas 11	269005 11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500