

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269005 9
Galvutės ilgis L ₁	27 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 2020K12
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5

269013 5

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 9

269005 9

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500