

Garant**SOGX 060305, HB630, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234048 UNI
GTIN	4045197697714
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastumą sumažinkite iki 70%.

Pastūma f: 0,05 – 0,16 mm/aps.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 060305
Kietlydinys	HB630
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 – 0,16 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	M
Ketus (G)	tinka	140 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		