

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1204
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 10
Plokštelės dydis	12 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	20,3 mm
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 2525M12
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	18,5 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 10	269005 10
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500