

Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HB9140, įpjovos plotis w: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,15 mm
Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,04 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		