

**Dirbtuvių slankmatis, lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412770 300
GTIN	4067263118947
Produktų klasė	42A

**Aprašymas****Modelis:**

**Lengvos konstrukcijos** dirbtuvių slankmatis. **Skaitymas be paralakso** ir maksimalus kontrastas dėl balto mastelio ant juodo paviršiaus. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios dvigubos prizminės kreipiamosios. Matavimo antgaliai iš nerūdijančio grūdinto plieno, kruopščiai nušlifuoti.

**Priedai pasirinktinai:**

Matavimo antgaliai 125 mm, 150 mm.

**Techninis aprašymas**

Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Nonijaus skalė	1/20
Leistina paklaida	0,05 mm
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	90 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Svoris	0,5 kg
Matavimo prietaisai	analoginis

visos dalys	grūdintos
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

### Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkks kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

### Priedai

Medinis dėklas Slankmačio dydžiui 300 mm	415330 300
--	------------