

**Dirbtuvių slankmatis, lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412770 200
GTIN	4067263118930
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Lengvos konstrukcijos dirbtuvių slankmatis. **Skaitymas be paralakso** ir maksimalus kontrastas dėl balto mastelio ant juodo paviršiaus. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios dvigubos prizminės kreipiamosios. Matavimo antgaliai iš nerūdijančio grūdinto plieno, kruopščiai nušlifuoti.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai 125 mm, 150 mm.

Techninis aprašymas

Svoris	0,4 kg
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Antgalių ilgis	90 mm
Nonijaus skalė	1/20
Leistina paklaida	0,05 mm
Kalibravimas	A1
Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

visos dalys	grūdintos
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Medinis dėklas Slankmačio dydžiui 200 mm	415330 200
--	------------