

Garant

GARANT Master Steel HT kūginių gilintuvų su 3 užspaudimo plokštėmis rinkinys Nr. 150352 su dėžute 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150356 5
GTIN	4067263125594
Produktų klasė	15B

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėje**. Praktiška montuoti ir naudoti dirbtuvėse.

Turinys:

po 1 gilintuvą: Dyd. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Pastaba:

Tuščią dėžutę 5 gilintuvams rasite Nr. 150368, produktų grupė 15.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Master Steel
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E

gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	72 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	58 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	42 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	14 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	13 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	10 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	S
Ketus (G)	tinka	29 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/150356-5>

