



Skaitmeninis dinamometras, Matavimo ribos: 0-2kN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su skaitmeniniu manometru. Dėl tvirtos ir paprastos konstrukcijos idealiai tinka sudėtingoms darbo sąlygoms. 4 1/2 skaitmenų ekranas su foniniu apšvietimu, skirtas tiesiogiai rodyti jėgos vertę, leidžia optimaliai nuskaityti jėgos vertę.

Papildomas grafinis vaizdas su rodyklės funkcija rodo momentinės nominaliosios apkrovos tendenciją. Min. / maks. verčių išsaugojimo ir taros funkcijos veikia nepriklausomai nuo pagrindinio įrenginio rodmenų. CPG1200 turi Micro USB sąsają, skirtą paprastam ir nuo trukdžių apsaugotam duomenų perdavimui; 3 × M5 tvirtinimo sriegiai korpuso pagrinde.

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6, kalibravimo protokolu ir transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Padalos vertė	0,01 kN
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Leistina paklaida	±0,5 nuo galutinės matavimo vertės ±1 skaitmuo %
Dinamometro aukštis	30 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 2 kN
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Dinamometro Ø	75 mm
Kolbos Ø	45 mm
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras