

Garant GRIDLINE

Pakeliama įrankių spinta stalčiams, 36×24G, Stalčių tipas / skaičius: 5/0**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pakeliamos įrankių spintos korpusas 40×28G, tinkantis 36×24G stalčiams. Su 4 besisukančiomis kilpomis tvirtinimui ant krovinio kablo. Su dviem užraktais saugiam transportavimui, rakinama pakabinama spyna (nejtraukta į tiekimo sudėtį, pakabinama spyna, kurios lankelio skersmuo iki 6 mm). Su 4 U profilio kojomis transportavimui keltuvu, galima privažiuoti iš priekio ir iš šono. Ypač tvirta ir sustiprinta lakštinio plieno rėmo konstrukcija. Tinkamus stalčius rasite Nr. 931356.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, perdanga tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 **dengta milteliais**.

Pastaba:

Ribotam naudojimui lauke, neturėtų būti naudojama blogomis oro sąlygomis.

Techninis aprašymas

Plotis	1020 mm
Gylis	793 mm
Aukštis	1250 mm
Gylis G	28

Plotis G	40
Naud. aukštis	900 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------