

Garant GRIDLINE

Pakeliama įrankių spinta kartu su stalčiais 200 kg, 36×24G, Stalčių tipas / skaičius: 5/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

932411 5/6

GTIN

4067263118190

Produktų klasė

9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta 40×28G kartu su stalčiais 36×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Su 4 besisukančiomis kilpomis tvirtinimui ant krovinio kablio. Su dviem užraktais saugiam transportavimui, rakinama pakabinama spyna (neįtraukta į tiekimo sudėtį, pakabinama spyna, kurios lankelio skersmuo iki 6 mm). Su 4 U profilio kojomis transportavimui keltuvu, galima privažiuoti iš priekio ir iš šono. Ypač tvirta ir sustiprinta lakštinio plieno rėmo konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7016.**

Dėmesio:

Ribotam naudojimui lauke, neturėtų būti naudojama blogomis oro sąlygomis.

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse, naudojant fiksavimo strypus.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Naud. aukštis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Aukštis	1250 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių skaičius	6
Plotis	1020 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Gylis	793 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931356 100
	931356 125

Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm

Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm

931356 200

Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm

931356 300

Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm

931356 75

Pakeliama įrankių spinta stalčiams Stalčių tipas / skaičius 5/0

932400 5/0