

 KOMET

KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC m7: 19,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235500 19,5
GTIN	4047109047174
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Iškyšos ilgis L_A : 64 mm

Koto Ø D_s : 25 mm

Koto ilgis L_s : 56 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 060306 18-..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	40 mm
Koto Ø D_s	25 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 060306 18-..
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto ilgis L _s	56 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	19,5
Bendras ilgis L	120 mm
Iškyšos ilgis L _A	64 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, kotas E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2