



KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC m7: 24,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	235500 24,5
GTIN	4047109047259
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Iškyšos ilgis L_A : 74 mm

Koto Ø D_s : 32 mm

Koto ilgis L_s : 60 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 07T308 23-..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto Ø D_s	32 mm

Naudingasis ilgis L_1	50 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 07T308 23-..
Koto ilgis L_s	60 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus $\varnothing D$	24,5
Bendras ilgis L	134 mm
Iškyšos ilgis L_A	74 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, kotas E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1