

**PORTWEST****Pirštinių pora A755, Pirštinių dydis: 10**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris

094516 10

GTIN

5036108381883

Produktų klasė

04J

## Aprašymas

### Modelis:

Naujoviškas TPR dizainas ir F lygio apsauga nuo įsipjovimo užtikrina smūgiams atsparios pirštinės pirštų lankstumą, patogumą ir tinkamą apsaugą. Tinka naudoti su jutikliniais ekranais.

- **Apsauga nuo įsipjovimo lygis F.**
- **Dėl TRP Pod technologijos užtikrinama maksimali apsauga nuo smūgių.**
- **Pastorinta nykščio sritis ir paminkštinti delnai.**
- **Lipnus užsegimas ant riešo užtikrina gerą prigludimą.**
- **Apsauga nuo kontaktinio karščio iki 100°C.**
- **Nitrilo putų sluoksnis užtikrina gerą sukibimą drėgnomis ir sausomis sąlygomis.**
- **Dvigubai dažyta danga ilgaamžiškumui.**

### Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija

Kategorija III

Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo saugančios pirštinės
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
EN 388	4X42FP
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	TPR, HPPE, poliesteris, elastanas
Danga	nitrilo puta
Pritaikymo sritys	Allround / Heavy Duty
Spalva	juoda / pilka / žalia
Norma	EN 407
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	F